


BLB3-在线及针组件持续吹扫型

特点

- 适用于从低压装置或管线中取样：0-10 bar (0-145 psig)
- 在线式取样
- 具备针组件吹扫功能


标准配置

接液材质	316 SS
护套组件	250 ml 护套+扣环
针组件	进液/排气针内径：1.4 mm (0.06")
取样阀	在线针阀： PTFE 填料，PCTFE阀座 最高工作压力：19 bar @ 20°C (276 psig @ 70°F) 工作温度范围：-28°C 至 148°C (-18°F 至 298°F)
氮气支路	氮气调压阀
	CV 系列单向阀、NB系列针阀
	压力表
接口	制程：NPS 3/4 Class 150 RF ANSI B16.5 法兰
	排放/吹扫：1/4" 双卡套
其他	弹簧复位手柄、吹扫接头



注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式



操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套至垫片被针刺破，再扣上扣环。




3-针组件吹扫

打开氮气阀门，用氮气将取样系统内残留的样品吹入取样瓶内。



2-取样

打开在线针阀，样品开始流入取样瓶。当取得要求的样品量后，松开手柄，阀门自动关闭。



4-完成

关闭氮气阀门。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。

