


BLD3-加热/冷却型

特点


- 适用于从中高压装置或管线中取样
- 定量取样
- 具备系统清洗和针组件吹扫功能
- 冷热夹套确保在一定温度范围内取样
- 单一手柄控制，操作简便

标准配置

接液材质	316 SS	
护套组件	250 ml 护套+扣环	
针组件	进液/排气针内径: 1.4 mm (0.06")	
取样阀	BF 系列三通球阀(连杆式联动): PTFE 阀座与 FKM O形圈 最高工作压力: 103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F) 工作温度范围: -18°C 至 232°C (0°F 至 450°F)	
氮气支路	氮气调压阀	
	CV 系列单向阀	
	压力表	
接口	制程/排放/吹扫: 1/4" 双卡套	
	加热/冷却: 3/8" FNPT	
其他	冷热夹套、样品室 (200 ml)	

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式



操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套至垫片被针刺破，再扣上扣环。




3-加热/冷却

将手柄转至 "OFF", 让热交换流体流经冷热夹套，保持足够长的时间，使样品温度达到所需温度。




5-完成

将手柄转至 "OFF", 关闭取样系统。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。



2-系统清洗

将手柄转至 "BYPASS", 让样品持续流过样品室并保持一段时间，确保取得代表性样品。



4-取样

将手柄转至 "SAMPLE", 氮气将样品从样品室中吹入取样瓶内，并吹扫样品室及针组件。取样量由样品室的容积决定。

